

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7170.535**

# Glasvezel-splitterbox met telescoopgeleiders

Staat: 15.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7170.535 - Glasvezel-splitterbox met telescoopgeleiders Afsluitbaar

Bedoeld voor de montage van splittercassettes, optimale toegang door volledige telescopisch uittrekken.

## Functies

Bestelnr.	DK 7170.535
Product omschrijving	De 19"-splitterbox dient voor de opname van splittercassettes en kan in elke netwerkverdeler in 482,6 mm (19")-techniek worden ingebouwd en als glasvezeleindafsluiting resp. -verdeler worden gebruikt. Het achterste bereik van de splitterbox is t.b.v. de kabelinvoer helemaal open. Een rubberen klemprofiel dient als bescherming tegen stof. De glasvezelkabels kunnen met kabelbinders of kabelklemmen worden bevestigd, twee bevestigingspunten voor het sterkte-element en kabelgeleidingsclips voor de vezels zorgen voor een systematische oplossing voor elke glasvezelbekabeling.
Voordelen	De optimale toegang tot de splittercassette en de kabelopvang is mogelijk door uittrekbare telescoopgeleiders Door de variabele opnamemogelijkheid is het mogelijk alle gangbare splittercassettes in te bouwen De aan de voorzijde aangebrachte veiligheidssluiting beschermt tegen onbevoegde toegang
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Splitterbox Kabelgeleidingsclips Veiligheidssluiting Cassetteafdekking Bevestigingstoebehoren voor patchpanels
Number of splicing cassettes max	2
Opmerking	Levering zonder patchpanels en splittercassettes
Inbouwdiepte	363 mm

# Functies

Hoogte-eenheden	1 HE
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	5,584 kg
Brutogewicht	5,88 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113
Product omschrijving	Glasvezel-splitterbox met telescoopgeleiders