Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.301
Contactdoosstrook

Staat: 01.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7240.301 - Contactdoosstrook met energiemeting

Voor stroomopnamemeting van de aangesloten verbruiker, steekschema: "Geaard", variabele montagemogelijkheden.

Functies

Bestelnr.	DK 7240.301
Product omschrijving	De contactdoosstrook 7x CEE 7/3 (type F - geaarde contactdoos) met geïntegreerde display meet het energieverbruik van alle aangesloten apparaten. De 19" lange contactdoosstrook kan desgewenst worden gemonteerd aan de 19"-montageframes, aan het behuizingsframe of achter in de wandverdeler. Het hoekprofiel kan in vier verschillende posities worden gemonteerd en garandeert een variabele montage. Zonder extra bevestigingstoebehoren kan de contactdoosstrook op alle profielen met het 25 mm raster worden gemonteerd.
Voordelen	Meetnauwkeurigheid van ± 5 %
Mogelijkheden	Meting van stroom, spanning, frequentie, nuttig vermogen, werklastenergie en faseverschuiving
Materiaal	Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd Contactdoosopeningen: polycarbonaat
Levering	Contactdoosstrook 2 montagebeugels Bevestigingsmateriaal Handleiding Met 3 m aansluitkabel (adereindhulzen)
Uitvoering	Mit Display
Contactdozen	7 x D/NL, geaard (type F, CEE 7/3)
Afmetingen	Hoogte: 45 mm Diepte: 50 mm Lengte: 482,6 mm
Lengte aansluitkabel	3 m
Aansluitkabel (type)	H05VV-F3G1,5 met adereindhulzen

Functies

Bevestigingsmaat	464,1 mm
Nominale spanning	230 V AC, 50 Hz
Nominale spanning	230 V AC, 50 Hz
Nominale stroom (max.)	16 A
Inbouwmogelijkheden	Componenten met 25 mm-raster 19"-niveau Kastframe IT wandpatchbehuizing, achterzijde, dwars (voor zover voldoende breed)
Kleur contactdoos	RAL 7035
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...45 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)	10 %...80 %
Opslagtemperatuurbereik	-15 °C...60 °C
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,88 kg
Brutogewicht	1,08 kg
Douanetariefnummer	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Product omschrijving	DK pdu 7x Shuko + lokale ampéremeting

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit