

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.305

Contactdoosstrook

Staat: 18.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.305 - Contactdoosstrook met ampèremeter

Voor stroomopnamemeting van de aangesloten gebruiker, steekschema: "Geraard", variabele montage mogelijkheden.

Functies

Bestelnr.	DK 7240.305
Product omschrijving	De contactdoosstrook met ampèremeter meet de stroom van de aangesloten gebruikers. De 19" lange contactdoosstrook kan desgewenst worden gemonteerd aan de 19"-montageframes, aan het behuizingsframe of achter in de wandverdeler. Het hoekprofiel kan in vier verschillende posities worden gemonteerd en garandeert een variabele montage. Zonder extra bevestigingstoebereiden kan de contactdoosstrook op alle profielen met het 25 mm raster worden gemonteerd.
Materiaal	Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd Contactdoosopeningen: polycarbonaat
Levering	Contactdoosstrook Twee hoeksteunen Bevestigingsmateriaal Met 3 m aansluitkabel (adereindhulzen)
Uitvoering	Met ampèremeter
Contactdozen	8 x Contrastekker CEI C13
Afmetingen	Hoogte: 45 mm Diepte: 50 mm Lengte: 482,6 mm
Lengte aansluitkabel	3 m
Bevestigingsmaat	464,1 mm
Nominale spanning	250 V AC, 50 Hz
Nominale spanning	230 V AC, 50 Hz
Nominale stroom (max.)	10 A

Functies

Inbouwmogelijkheden	Componenten met 25 mm-raster Kastframe IT wandpatchbehuizing, achterzijde, dwars (voor zover voldoende breed) 19"-niveau
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1.1
Brutogewicht	1.14
Douanetariefnummer	85366990
EAN	4028177558151
ECLASS 8.0	27142604