



DK 7241.005 - Glasvezel-splitterbox, in diepte verstelbaar

Bedoeld voor de montage van splittercassettes.



Functies

| | |
|----------------------------------|---|
| Bestelnr. | DK 7241.005 |
| Product omschrijving | De 19"-splitterbox dient voor de opname van splittercassettes en kan in elke netwerkverdeler in 19"-techniek worden ingebouwd en als glasvezeleindafsluiting resp. -verdeler worden gebruikt. Door de variabele opnamemogelijkheid is het mogelijk alle gangbare splittercassettes in te bouwen. Het achterste bereik van de splitterbox is t.b.v. de kabelinvoer helemaal open. Een rubberen klemprofiel dient als bescherming tegen stof. De glasvezelkabels kunnen met kabelbinders of kabelklemmen worden bevestigd. De splitterbox is binnen de grenzen van de 19"-flens traploos tot 100 mm in de diepte verstelbaar. Bovendien kan de splitterbox compleet uit de 19"-flens worden uitgebouwd. Twee bevestigingsklemmen voor het sterkte-element en kabelgeleidingsclips voor de vezels zorgen voor een systematische oplossing voor elke glasvezelbekabeling. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Splitterbox Kabelgeleidingsclips Cassetteafdekking Bevestigingstoebehoren voor patchpanels |
| Number of splicing cassettes max | 2 |
| Opmerking | Levering zonder patchpanels en splittercassettes |

Funcities

| | |
|--------------------------|--|
| Inbouwdiepte | 302 mm |
| Hoogte-eenheden | 1 HE |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 3,155 kg |
| Brutogewicht | 3,355 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 12,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC001130 |
| ECLASS 8.0 | 19170113 |
| Product omschrijving | Glasvezel-splitterbox, in diepte verstelbaar |