

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7242.005

**Glasvezel-splitterbox, in diepte
verstelbaar**

Staat: 13.05.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7242.005 - Glasvezel-splitterbox, in diepte verstelbaar

Bedoeld voor de montage van splittercassettes.



Functies

Bestelnr.	DK 7242.005
Product omschrijving	De 19"-splitterbox dient voor de opname van splittercassettes en kan in elke netwerkverdeler in 19"-techniek worden ingebouwd en als glasvezeleindafsluiting resp. -verdeler worden gebruikt. Door de variabele opnamemogelijkheid is het mogelijk alle gangbare splittercassettes in te bouwen. Het achterste bereik van de splitterbox is t.b.v. de kabelinvoer helemaal open. Een rubberen klemprofiel dient als bescherming tegen stof. De glasvezelkabels kunnen met kabelbinders of kabelklemmen worden bevestigd. De splitterbox is binnen de grenzen van de 19"-flens traploos tot 100 mm in de diepte verstelbaar. Bovendien kan de splitterbox compleet uit de 19"-flens worden uitgebouwd. Twee bevestigingsklemmen voor het sterkte-element en kabelgeleidingsclips voor de vezels zorgen voor een systematische oplossing voor elke glasvezelbekabeling.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Splitterbox Kabelgeleidingsclips Cassetteafdekking Bevestigingstoebehoren voor patchpanels
Number of splicing cassettes max	4
Opmerking	Levering zonder patchpanels en splittercassettes

Funcities

Inbouwdiepte	302 mm
Hoogte-eenheden	2 HE
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3.926
Brutogewicht	4.126
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177167117
ETIM 9	EC001130
ECLASS 8.0	19170113