

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7246.400 Adapter, 3 HE

Staat: 02.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7246.400 - Adapter, 3 HE 100 mm in diepte versteld

De adapter dient voor het verdiept opstellen van de 482,6 mm (19")-bevestiging van inbouwcomponenten in behuizingen met een 19"-inbouwpositie aan de voorzijde, zoals bijv. server- of elektronikabehuizingen.



Functies

Bestelnr.	DK 7246.400
Product omschrijving	De adapter dient voor het in verdiept opstellen van de 19"-bevestiging van inbouwcomponenten in behuizingen met een 19"-inbouwpositie aan de voorzijde, zoals bijv. server- of elektronikabehuizingen. Hierdoor kan voor de inbouwcomponenten voldoende ruimte ontstaan om patchpanels of schakelaars te integreren, waarbij tegelijkertijd de maximale behuizingsdiepte wordt benut.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Hoogte-eenheden	3 HE
Inbouwafmetingen	Installation depth for components: 482,6 mm Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	0,34 kg
Brutogewicht	0,37 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)

Funcities

Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	Adapter, 3 HE