

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7266.035

Legbord voor framebevestiging

Staat: 29.10.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](https://www.rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7266.035 - Legbord voor framebevestiging for enclosure widths 600 mm, 800 mm

Voor framebevestiging, voor inbouw in kasten zonder 482,6 (19")-niveau, kastbreedte: 600 en 800 mm, belastbaarheid: 50 kg / 100 kg.

Functies

Bestelnr.	DK 7266.035
Uitvoering	zonder boringen
Product omschrijving	Voor framebevestiging, voor inbouw in kasten zonder 19"-niveau.
Voordelen	Bevestigingsbouten resp. montagerails in te bouwen in de kastdiepte in het 25 mm raster Montageboring voor handgrepen aanwezig
Toepassingsgebieden	Voor inbouw in kasten zonder 19"-niveau
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 7035
Levering	Legborden, gesleufd
Inbouwmogelijkheden	Vaste inbouw: legbord, 50 kg met bevestigingsbouten aan montagechassis Vaste inbouw: legbord, 100 kg met bevestigingsrails aan montagechassis In diepte verstelbaar: legbord met telescooprails op montagechassis
Belastbaarheid	50 kg oppervlaktebelasting
Montage-instructie	Voor het binnenste montageniveau zijn bovendien twee systeemchassis nodig
Opmerking	Maximale diepte van het legbord = kastdiepte 100 mm
Afmetingen	Breedte: 471 mm Hoogte: 29 mm Diepte: 600 mm

Funcities

Geschikt voor	Behuizingstype: VX VX IT TS IT Breedte: 600 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3.886
Brutogewicht	4.086
Douanetariefnummer	94039910
EAN	4028177165892
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261