

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7338.321 Uitbreidingseenheid

Staat: 04.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7338.321 - Uitbreidingseenheid DET-AC III Slave

In combinatie met de DET-AC III Slave installatie kunnen maximaal vijf gekoppelde racks worden geblust.



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | DK 7338.321 |
| Product omschrijving | De aanvullende eenheid bij de DET-AC III Master bevat nog een bluseenheid. Behalve de DET-AC III Master-eenheid wordt voor elk extra rack een DET-AC III Slave-eenheid ingezet, die het blusmiddel voor één rack bevat. Detectie vindt ook bij een reeks van meerdere racks plaats via de DET-AC III Master-installatie. Wordt er een hoofdalarm geactiveerd, dan start de DET-AC III Master gelijktijdig het blussen bij alle installaties. |
| Voordelen | Innovatief blusgas FK 5-1-12: milieuvriendelijk, niet kritisch voor IT-componenten, niet geleidend 19"-schuiflade met slechts 1 HE Test door VdS Schadenverhütung GmbH CAN-businterface voor CMC III bewakingssysteem Blust in combinatie met de DET-AC III Master tot vijf racks in een rij Gebruik in combinatie met EFD III mogelijk Potentiaalvrije relaisuitgangen (voor-/hoofdalarm/complete storing) |
| Technische gegevens | Blusmiddeluitstoot door drijfgaspatronen in geïntegreerde elektrische activeringseenheid Geïntegreerde blusmiddelbewaking (weergave van > 15% afname) |
| Materiaal | Plaatstaal |

Functies

| | |
|--|---|
| Kleur | Kast: RAL 7035 Voorzijde: RAL 9005 |
| Blusmiddel | Type: FK 5-1-12 Vulhoeveelheid: 1,8 l |
| Tank | Materiaal: Aluminium volume: 2 l |
| Interfaces | 4 x/3 x relaisuitgangen voor alarmen en storing (klemmen/RJ12-bussen) 1 x/1 x ingang voor deurcontactschakelaar (klem/RJ12-bus) 2 x CAN-aansluiting koppeling master-slave 2 x aansluiting (externe alarmering/handmelder) 1 x spanningsuitgang voor DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA) 1 x USB 2 x CAN-businterface voor CMC III (max. 16 aan PU/4 aan PU Compact) |
| Onderbrekingsvrije netvoeding | ca. 4 h |
| Opmerking | De installatie is uitsluitend ontworpen voor gebruik in gesloten, niet-begaanbare racksystemen met een maximaal volume van 2,8 m ³ . |
| Afmetingen | Breedte: 482,6 mm Hoogte: 44 mm Diepte: 660 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 10 °C...40 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -20 °C...65 °C |
| Opslagtemperatuurbereik batterijen | -15 °C...40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 96 % |
| Nominale spanning | 24 V (DC) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 19 kg |
| Brutogewicht | 19,5 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 72,8 kg CO2 eq (Cat B) |

Functies

| | |
|--------------------------|--|
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 84248970 |
| ETIM 9 | EC002685 |
| ECLASS 8.0 | 40040104 |
| Product omschrijving | DET-AC III Slave |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Certificaten | VDS |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |