

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7338.321 Uitbreidingseenheid

Staat: 05.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7338.321 - Uitbreidingseenheid DET-AC III Slave

In combinatie met de DET-AC III Slave installatie kunnen maximaal vijf gekoppelde racks worden geblust.



## Functies

Bestelnr.	DK 7338.321
Product omschrijving	De aanvullende eenheid bij de DET-AC III Master bevat nog een bluseenheid. Behalve de DET-AC III Master-eenheid wordt voor elk extra rack een DET-AC III Slave-eenheid ingezet, die het blusmiddel voor één rack bevat. Detectie vindt ook bij een reeks van meerdere racks plaats via de DET-AC III Master-installatie. Wordt er een hoofdalarm geactiveerd, dan start de DET-AC III Master gelijktijdig het blussen bij alle installaties.
Voordelen	Innovatief blusgas FK 5-1-12: milieuvriendelijk, niet kritisch voor IT-componenten, niet geleidend 19"-schuiflade met slechts 1 HE Test door VdS Schadenverhütung GmbH CAN-businterface voor CMC III bewakingssysteem Blust in combinatie met de DET-AC III Master tot vijf racks in een rij Gebruik in combinatie met EFD III mogelijk Potentiaalvrije relaisuitgangen (voor-/hoofdalarm/complete storing)
Technische gegevens	Blusmiddeluitstoot door drijfgaspatronen in geïntegreerde elektrische activeringseenheid Geïntegreerde blusmiddelbewaking (weergave van > 15% afname)
Materiaal	Plaatstaal

# Functies

Kleur	Kast: RAL 7035 Voorzijde: RAL 9005
Blusmiddel	Type: FK 5-1-12 Vulhoeveelheid: 1,8 l
Tank	Materiaal: Aluminium volume: 2 l
Interfaces	4 x/3 x relaisuitgangen voor alarmen en storing (klemmen/RJ12-bussen) 1 x/1 x ingang voor deurcontactschakelaar (klem/RJ12-bus) 2 x CAN-aansluiting koppeling master-slave 2 x aansluiting (externe alarmering/handmelder) 1 x spanningsuitgang voor DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA) 1 x USB 2 x CAN-businterface voor CMC III (max. 16 aan PU/4 aan PU Compact)
Onderbrekingsvrije netvoeding	ca. 4 h
Opmerking	De installatie is uitsluitend ontworpen voor gebruik in gesloten, niet-begaanbare racksystemen met een maximaal volume van 2,8 m <sup>3</sup> .
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm Hoogte: 44 mm Diepte: 660 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	10 °C...40 °C
Opslagtemperatuurbereik	-20 °C...65 °C
Opslagtemperatuurbereik batterijen	-15 °C...40 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)	96 %
Nominale spanning	24 V (DC)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	19 kg
Brutogewicht	19,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	72,8 kg CO2 eq (Cat B)

# Functies

---

Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	84248970
ETIM 9	EC002685
ECLASS 8.0	40040104
Product omschrijving	DET-AC III Slave

# Goedkeuringen

---

Certificaten	VDS
Verklaringen	Verklaring van conformiteit