

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.035 Energy-Box, 19"

Staat: 22.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.035 - Energy-Box, 19"

Een in diepte verstelbaar omegaprofiel voor installatie-inbouwapparatuur volgens DIN 43 880 in de bouwgrootten 1 – 3, maximale opname van 22 installatie-apparaten.

Functies

| | |
|------------------------------|--|
| Bestelnr. | DK 7480.035 |
| Product omschrijving | In de diepte verstelbare DIN-rail voor installatie-inbouwapparaten volgens DIN 43 880 in de bouwgrootten 1 – 3, bijvoorbeeld voor de opname van wandcontactdoosstroken, veiligheidsschakelaars, etc., met kabelbevestiging aan de achterzijde en per geïsoleerde sokkel een N- en PE-rail. |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Energy-Box met in diepte verstelbare omegaprofiel voor installatie-inbouwapparaten volgens DIN 43880, grootte 1-3, aan de achterzijde met borstelstrip voor kabelinvoer Kunststof afdekkap incl. reserveveldafdekking (UL94-V0) 44 aansluitklemmen, 4 mm ² 2 aansluitklemmen, 16 mm ² 2 blindafdekkingen 12 aansluitklemmen voor trekontlasting van de aansluitkabel Coderingsstroken, zelfklevend |
| Max. delingseenheden à 18 mm | 22 |
| Opmerking | Op verzoek door de fabriek voorzien van veiligheidsschakelaars. |
| Afmetingen | Breedte: 482,6 mm Hoogte: 132,5 mm Diepte: 155 mm |
| Hoogte-eenheden | 3 HE |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 2,354 kg |
| Brutogewicht | 2,54 kg |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002620 |

Functies

ECLASS 8.0

27189261

Product omschrijving

DK Energy-Box, 3HE, met gemonteerde N- en PE-rail en borstelstrip,
483x132,5x155 mm BxHxD