


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7501.000 VerticalBox

Staat: 23.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7501.000 - VerticalBox

Compacte 19"-behuizing voor kleine netwerken, als wand-, onderbouw- of desktop-behuizing toepasbaar.



## Funcities

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bestelnr.            | DK 7501.000  |
| Product omschrijving | Compacte 19"-behuizing voor kleine netwerken.  |
| Voordelen            | Als wand-, onderzet- of desktop-behuizing te gebruiken<br>Vanaf drie zijden vrije toegang ten behoeve van interieuropbouw<br>Passieve ventilatie door ventilatiesleuven<br>Achterwand voorbereid voor de opname van ventilatoren<br>Draairichting deur naar keuze<br>Ruimtebesparende, zijdelingse, verticale opname van de 19"-opbouwcomponenten  |
| Materiaal            | Plaatstaal<br>Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm   |
| Oppervlak            | Poedercoating  |
| Kleur                | RAL 7035   |
| Levering             | Behuizing met zichtdeur<br>Zijwanden (1 x vast, 1 x ingestoken) met ventilatiesleuven<br>Knockouts voor kabelinvoer via dak en bodem<br>Ingestoken achterwand, met knockouts voor kabelinvoer en de opname van ventilatoren<br>19"-bevestigingsniveau, 5 HE, horizontaal voor en achter, in diepte verstelbaar, niveauafstand 434 – 489 mm<br>Veiligheidssluiting 12321 in de deur, zij- en achterwand<br>4 kunststofvoeten, zelfklevend |

# Funcities

|   |   |
|---|---|
| Hoogte-eenheden   | 5 HE  |
| Afmetingen  | Breedte: 300 mm<br>Hoogte: 540 mm<br>Diepte: 600 mm   |
| Inbouwhoogte voor componenten                           | 5 HE  |
| Basismateriaal  | Plaatstaal  |
| Belastbaarheid  | 250 N   |
| Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416 | 250 N   |
| Leveringseenheid  | 1 st.   |
| Nettogewicht  | 16,188 kg   |
| Brutogewicht  | 17,04 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                                 | 64,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Opmerking bij PCF-klasse                                | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave                |
| Douanetariefnummer                                      | 73269098  |
| ETIM 9  | EC002500  |
| ECLASS 8.0  | 27180208  |
| Product omschrijving                                    | DK VerticalBox, compacte 19"-behuizing voor kleine netwerken, met ventilatiesleuven voor passieve ventilatie, 5 HE, BHD: 300x540x600 mm |

# Goedkeuringen

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Verklaringen | Fabrikantverklaring |
|--------------|---------------------|