

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.100 FlatBox

Staat: 21.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.100 - FlatBox

Behuizing in Flat-Pack-uitvoering. Optimaal toegankelijk en flexibel toepasbaar als wand- of staande behuizing.



Functies

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | DK 7507.100 |
| Uitvoering | met 19"-profielen |
| Product omschrijving | Flexibel toepasbaar als wand- of standbehuizing. |
| Voordelen | Snelle montage zonder gereedschap Systeemopbouw bij open 19"-frame |
| Materiaal | Plaatstaal Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm |
| Oppervlak | Poedercoating |
| Kleur | RAL 7035 |

Functies

| | |
|-------------------------------|--|
| Levering | Behuizing in Flat-Pack-uitvoering 1 wanddeel 2 basisdragers 2 dak-/bodemplaten, met uitsparingen voor kabelinvoer via borstelstrips 2 zijwanden, afsluitbaar 1 zichtdeur, afsluitbaar, veiligheidssluiting 3524 E, draairichting deur naar keuze Verbindingselementen voor snelle montage zonder gereedschap Aardingsset voor een systematische aarding van alle vlakke delen 19"-profielen |
| Hoogte-eenheden | 6 HE |
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 358 mm Diepte: 600 mm |
| Inbouwhoogte voor componenten | 6 HE |
| Belastbaarheid | max. 300 N |
| Opmerking | Max. inbouwdiepte: diepte - 58 mm tot achterwand Max. niveauafstand bij twee 19"-niveaus: diepte - 104 mm De deuropeningshoek bedraagt max. 210° |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 22,5 kg |
| Brutogewicht | 23 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 91,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |

Funcities

Product omschrijving

FB FlatBox wandbehuizing met zichtdeur, 6HE, 600x358x600 mm
BxHxD, inbouwdiepte 488 mm, plaatstaal, RAL 7035, flat-pack
uitvoering

Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring