


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7643.000 Wandkasten AE

Staat: 06.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7643.000 - Wandkasten AE met 19"-profielen, in diepte verstelbaar

Wandbehuizingen voor kleine netwerken met vast 19"-bevestigingsniveau en wartelplaat met borstelstrip voor kabelinvoer in de bodem. Beschermklasse IP 55.

## Functies

Bestelnr.	DK 7643.000
Product omschrijving	Wandbehuizingen voor kleine netwerken met een hoge beschermklasse.
Materiaal	Kast: plaatstaal
Oppervlak	Kast: poedercoating Profielen: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met scharnierende deur Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk Wartelplaat met borstelstrip voor kabelinvoer in de behuizingsbodem Profielen, 19", in diepte verstelbaar C-rail voor de bevestiging van kabels aan de achterwand Plaatbeugel voor de optionele opname van een aardingsrail of een inch-contactdoosstrook
Hoogte-eenheden	13 HE
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 600 mm Diepte: 350 mm
Inbouwdiepte	310 mm
Inbouwhoogte voor componenten	13 HE
Positie draairichting deur	rechts, naar links om te wisselen
Aantal sluitingen	2
Basismateriaal	Plaatstaal

# Funcities

---

Beschermklasse IP volgens EN 60529	Tot IP 66 (afhankelijk van de geselecteerde wartelplaat)
Wartelplaat	Afmetingen: 5 Aantal: 1
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	23,399 kg
Brutogewicht	25 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180208
Product omschrijving	AE Wandkast met 19 inch profielen, in diepte verstelbaar, 13HE, 600x600x350 mm BxHxD, inbouwdiepte 310 mm, plaatstaal, RAL 7035

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	TÜV VDE
---------------	------------