


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7645.000 Wandkasten AE

Staat: 21.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7645.000 - Wandkasten AE met 19"-profielen, in diepte verstelbaar

Wandbehuizingen voor kleine netwerken met vast 19"-bevestigingsniveau en wartelplaat met borstelstrip voor kabelinvoer in de bodem. Beschermklasse IP 55.

Functies

Bestelnr.	DK 7645.000
Product omschrijving	Wandbehuizingen voor kleine netwerken met een hoge beschermklasse.
Materiaal	Kast: plaatstaal
Oppervlak	Kast: poedercoating Profielen: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met scharnierende deur Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk Wartelplaat met borstelstrip voor kabelinvoer in de behuizingsbodem Profielen, 19", in diepte verstelbaar C-rail voor de bevestiging van kabels aan de achterwand Plaatbeugel voor de optionele opname van een aardingsrail of een inch-contactdoosstrook
Hoogte-eenheden	16 HE
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 760 mm Diepte: 350 mm
Inbouwdiepte	310 mm
Inbouwhoogte voor componenten	16 HE
Positie draairichting deur	rechts, naar links om te wisselen
Aantal sluitingen	2
Basismateriaal	Plaatstaal

Functies

Beschermklasse IP volgens EN 60529	Tot IP 66 (afhankelijk van de geselecteerde wartelplaat)
Wartelplaat	Afmetingen: 5 Aantal: 1
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	29,7 kg
Brutogewicht	30,1 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Product omschrijving	AE Wandkast met 19 inch profielen, in diepte verstelbaar, 16HE, 600x760x350 mm BxHxD, inbouwdiepte 310 mm, plaatstaal, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen	TÜV VDE
---------------	------------