


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7688.000 19"-profielen

Staat: 07.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7688.000 - 19"-profielen voor DK PS, CS New Basic-behuizing

Voor de montage van 19"-componenten in networking- en serverracks en outdoor-behuizingen CS New Basic.

## Functies

Bestelnr.	DK 7688.000
Product omschrijving	Voor de montage van 19"-componenten in netwerk- en serverkasten DK PS en in outdoor-behuizingen CS New Basic. De profielen zijn in diepte verstelbaar in het 25 mm raster. Voor de bevestiging van de profielen is een hoeksteun noodzakelijk.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingstoebehoren
Hoogte-eenheden	24 HE
Inbouwafmetingen	Installation depth for components: 482,6 mm Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Geschikt voor	Behuizingstype: CS basicbehuizingen DK PS Hoogte: = 1.200 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	2,494 kg
Brutogewicht	2,693 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Funcities

---

Product omschrijving

DK 19 inch profielen tbv CS basic- en moduulbehzuiingen, voor behuizinghoogte 1200 mm, 24HE, plaatstaal