

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7712.135

Wandbehuizingen EL, 3-delig

Staat: 03.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7712.135 - Wandbehuizingen EL, 3-delig met montagerails en profielen, in diepte verstelbaar

Wandbehuizing 3-delig, voorgemonteerd met: Wartelplaat gesloten, boven en onder, montagerails, C-profielrails, wandbevestigingsbeugel. Beschermklasse IP 55.

Functies

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | DK 7712.135 |
| Uitvoering | Wandbehuizingen IT met montagerails en profielen, in diepte verstelbaar |
| Product omschrijving | Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel. |
| Materiaal | Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm |
| Oppervlak | Poedercoating |
| General colour | RAL 7035 |
| Kleur | Wand- en zwenkdeel: RAL 7035 Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs) |
| Levering | Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en onder, twee verticale montagerails en C-rail, horizontaal, voor kabelbevestiging Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, traploos in diepte verstelbaar 4 wandbevestigingsbeugels 10 mm Designzichtdeur 1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5 Minicomforthandgreep voor binnenwerken Veiligheidssluiting 3524 E |
| Hoogte-eenheden | 12 HE |
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 612 mm Diepte: 473 mm |
| Inbouwdiepte | 420 mm |

Functies

| | |
|---|--|
| Binnenwerkse afmetingen | Binnenwerkse breedte: 502 mm Binnenwerkse hoogte: 549 mm |
| Diepte zwenkdeel | 316 mm |
| Diepte van het wanddeel | 135 mm |
| IK-code | IK08 |
| Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch) | 600 N |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 34,2 kg |
| Brutogewicht | 36 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| Product omschrijving | EL Wandbehuizing 3-delig met zichtdeur, 12 HE, 600x612x473 mm BxHxD, inbouwdiepte 420 mm, diepte zwenkdeel 316 mm, belastbaarheid 60 kg, met montagerails en profielen in diepte verstelbaar |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|