

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7715.735

Wandbehuizingen EL, 3-delig

Staat: 29.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7715.735 - Wandbehuizingen EL, 3-delig voorgemonteerd met profielen, in diepte verstelbaar

Wandbehuizing 3-delig, voorgemonteerd met: Wartelplaat gesloten, boven, met borsteleenheid onder, montagerails, C-profielrails, uitlaatfilter, aardrail, wandbevestigingsbeugel

Functies

Bestelnr.	DK 7715.735
Uitvoering	Wandbehuizingen IT voorgemonteerd met profielen, in diepte verstelbaar
Product omschrijving	Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel.
Materiaal	Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Wand- en zwenkdeel: RAL 7035 Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)
Levering	Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en borstelstrip onder, twee verticale montagerails en een horizontale C-rail voor kabelbevestiging Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, traploos in diepte verstelbaar en ventilatieroosters aan de linker- en rechterzijde PE-rail met stervormige aarding Designzichtdeur 1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5 Wandbevestigingsbeugel 10 mm Minicomforthandgreep voor binnenwerken Veiligheidssluiting 3524 E
Hoogte-eenheden	15 HE
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 746 mm Diepte: 573 mm

Functies

Inbouwdiepte	520 mm
Binnenwerkse afmetingen	Binnenwerkse breedte: 502 mm Binnenwerkse hoogte: 683 mm
Diepte zwenkdeel	416 mm
Diepte van het wanddeel	135 mm
IK-code	IK08
Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)	750 N
Basismateriaal	Plaatstaal
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat boven en onder
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	42,75 kg
Brutogewicht	45 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Product omschrijving	DK-wandbehuizing, 3-delig, BHD: 600x746x573 mm, 15 HE, voormonteerd, IP 54 met gesloten wartelplaat aan de boven- en onderzijde

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------