


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.222

Zichtdeur, met ventilatieopeningen

Staat: 18.03.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.222 - Zichtdeur, met ventilatieopeningen voor TS, TS IT, VX SE

Als alternatief voor de aanwezige deuren. Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting 3524 E.

Functies

Bestelnr.	DK 7824.222
Product omschrijving	Aan beide zijden geperforeerd oppervlak met vrije luchtdoorlaatopening > 78% voor optimale luchtdoorlaat.
Materiaal	Deur: plaatstaal Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Zichtdeur, met ventilatieopeningen Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E 180°-scharnieren (4 stuks) Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Bij rijen TS-kasten met plaatstalen deuren met comforthandgreep voor enkele profielcilinders kan alleen de 180°-scharnier 7824.520 worden toegepast.
Geschikt voor	Behuizingstype: TS TS IT SE Breedte: 800 mm Hoogte: 2.200 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	22 kg
Brutogewicht	22,6 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747

Functies

ECLASS 8.0

27182204

Product omschrijving

TS Zichtdeur met ventilatieopeningen voor TS/TS-IT/SE-kasten,
800x2200 mm BxH, plaatstaal gelakt, RAL 7035