



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7825.380**

**Bodemplaatmodulen, geventileerd**

Staat: 23.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7825.380 - Bodemplaatmodulen, geventileerd voor TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodemplaatmodulen, geventileerd, voor kabelinvoer voor TS, TS IT, SE voor gebruik in bodemframe van netwerkkast. De bodemplaatmodulen kunnen worden toegepast in plaats van een aanwezige bodemplaat met dezelfde diepte.

## Functies

Bestelnr.	DK 7825.380
Product omschrijving	Meer perforatie voor passieve ventilatie van behuizing.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. filtermat en klittenband
Opmerking	De combinatie van meerdere bodemplaatmodules is noodzakelijk om de vloer in TS IT volledig af te sluiten
Afmetingen	Diepte: 237,5 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS TS IT SE TX CableNet Breedte: 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,95 kg
Brutogewicht	2,26 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Funcities

---

Product omschrijving

DK Bodemplaatmoduul, geventileerd, diepte: 237,5 mm, voor kastbreedte: 800 mm, voor TS, TS IT, SE, TX CableNet, plaatstaal, verzinkt