

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.100 Profielen, 19"

Staat: 21.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.100 - Profielen, 19" voor TS, CS Toptec

Profielen in de gebogen uitvoering. Als alternatief zijn L-vormige profielen verkrijgbaar.

Functies

| | |
|---------------------|--|
| Bestelnr. | DK 7827.100 |
| Uitvoering | Gebogen |
| Voordelen | Geïntegreerde HE-markeringen aan de voorzijde vereenvoudigen de systematische opbouw binnen het inch-niveau |
| Technische gegevens | Geïntegreerde 19"-boringen (EIA-norm) Ronde en vierkante gaten aan de zijanten Gechromateerd voor een geleidende verbinding met de ingebouwde inch-componenten |
| Materiaal | Plaatstaal, 2 mm |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Afmetingen | Breedte: 482,6 mm |
| Hoogte-eenheden | 20 HE |
| Opmerking | Met de profielen kunnen tevens de bevestigingsmaten 21", 23" en 24" worden gerealiseerd. Selecteer de glijrails a.u.b. overeenkomstig de betreffende 19"-niveauafstand. Voor een combinatie met L-vormige profielen is toepassing van de montageadapter voor L-vormige profielen noodzakelijk. |
| Geschikt voor | Behuizingstype: TS 8 CS Toptec Hoogte: 1.000 mm |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 2,844 kg |
| Brutogewicht | 3,043 kg |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |

Funcities

ECLASS 8.0

27189261

Product omschrijving

TS 19 inch profielen tbv TS/TS-IT/SC Toptec, gebogen, 20HE,
plaatstaal