


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7858.160

**Kabelopvangrails, in diepte
verstelbaar**

Staat: 15.03.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.160 - Kabelopvangrails, in diepte verstelbaar voor TS, TE

Voor TS en 19"-montageframe, door de in diepte verstelbare rails is een flexibele aanpassing van de lengte aan de betreffende bevestigingsafstand tussen de twee 19"-montageframes mogelijk.



Functies

Bestelnr.	DK 7858.160
Product omschrijving	Toepasbaar voor TS en tussen de profielrails van TS-IT in de kastdiepte.
Toepassingsgebieden	Voor kabelgeleiding bij kastframes en voor trekontlasting van de ingevoerde kabel. Deze kunnen met kabelbinders of klittenband aan de bevestigingsrail worden bevestigd. De kabelbevestigingsrails kunnen direct aan een 19"-montageniveau worden bevestigd, staand aan de achterzijde of in de kastdiepte tussen twee montageniveaus. Een extra schroefbevestiging fixeert de eenheid. De lengte van de in diepte verstelbare rails is flexibel aan de betreffende bevestigingsafstand tussen de twee 19"-montageframes aan te passen.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingstoebehoren
Niveaustand	325 - 575 mm
Opmerking	Bevestigingsmaat + 152 mm = 19"-niveau-afstand
Leveringseenheid	4 st.

Functies

Nettogewicht	1 kg
Brutogewicht	1,104 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Product omschrijving	Kabelopvangrails, in diepte verstelbaar