



# TX 7888.040 - Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur

IT-netwerkbehuizing, voorgemonteerd met zichtdeur, 19"-profielen, zijwanden en sokkel.



## Funcities

---

Bestelnr.	TX 7888.040
Uitvoering	1e generatie met zichtdeur met zijwanden

---

# Funcities

---

## Voordelen

Locatievariabele kabelgeleiding  
Veilig plaatsen van de kabel waarbij rekening wordt gehouden met de kritische buigradius  
"Waterval"-concept kabelgeleiding: eenvoudige en betrouwbare kabelgeleiding via het dak  
Goed bereikbaar: eenvoudige montage en demontage van zijwanden en deuren voor een snelle toegang tot het interieur van de behuizing/kast  
Dakplaat, eendelig, gesloten, geschroefd incl. verzonken uitsparing in het derde deel achterin voor opname van een ventilatoreenheid voor actieve beluchting  
De dakplaat kan ter ondersteuning van een passieve beluchting naar keuze met behulp van afstandsbouten worden verhoogd  
Dak incl. verzonken uitsparing in het derde deel achterin voor opname van een ventilatoreenheid voor actieve beluchting  
TS- en VX-compatibele toebehoren  
Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw

---

## Materiaal

Kast: plaatstaal  
Deur: plaatstaal, 1,2 mm  
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm  
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm  
Kast: plaatstaal  
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm  
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm

---

## Oppervlak

Behuizingsframe: dompelgrondlak  
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating

---

## General colour

RAL 7035

---

## Kleur

RAL 7035  
Incl. kastframe, dak en deuren. Handgrepen: RAL 7035  
Interieuropbouw: RAL 9005

---

# Functies

Levering	Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter Kastframe met deuren en dakplaat Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren Sluiting voor en achter: Designhandgreep met veiligheidssluiting 3524 E Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E Dakplaat, eendelig, gesloten, geschroefd, met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid Dakplaat, gelast met waterval-concept voor kabelinvoer aan de zijkant met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid Volgens EN 60 950 geteste frame-aarding, gemonteerd Twee 19"-profielen voor en achter Sokkelsysteem VX, 100 mm, gemonteerd 4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd) Sokkelplinten, geventileerd (meegeleverd) 4 afstandsbouten, 20 mm, voor het verhogen van de dakplaat (meegeleverd) Borstelkit voor kabelinvoer in dak (meegeleverd) 10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd) 24 x 19"-montageclip, 1 HE, contacterend (meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) 4 kabelgeleidingsrails voor de bevestiging van kabels in de kastdiepte met kabelklemmen (meegeleverd) IPPC-palet 19"-profielen
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 1.200 mm Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden	24 HE
Hoogte-eenheden	24 HE
Hoogte sokkel	100 mm
Hoogte incl. sokkel	1.300 mm
Niveaustand (in de leveringstoestand)	445 mm
Uitvoering	Voorgemonteerd met zijwanden

# Functies

Uitvoering dak	Dakplaat, eendelig, geschroefd, met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid
Uitvoering deur achter	Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Uitvoering deur voorzijde	Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren
Uitvoering 19"-niveau(s)	19"-niveau voor en achter
Uitvoering positie profielen	Twee 19"-profielen voor en achter
Belastbaarheid	5000 N
Opmerking	Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd Borstelstrips voor het afdekken van de kabelinvoer zijn separaat leverbaar en kunnen gemakkelijk via ons toebehorenprogramma worden besteld.
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	102 kg
Brutogewicht	107,5 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	Netwerkbehuizing TX CableNet, voorgesmonteerd, met zichtdeur aan de voorzijde incl. designhandgreep, plaatstalen deur achter, zijwanden, sokkel en essentiële elementen voor kabelgeleiding, BHD: 800x1200+100x800 mm, 24 HE

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------