

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.100

# Netwerkbehuizing TX CableNet

Staat: 04.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.100 - Netwerkbehuizing TX CableNet met geventileerde deuren

Een nieuw niveau kabelmanagement: De TX CableNet combineert een jarenlange ervaring in een IT-rack dat qua functionaliteit en kwaliteit aan alle eisen voldoet. Voorbereid voor een individuele interieuropbouw.



## Funcities

Bestelnr.	TX 7888.100
Uitvoering	1e generatie geventileerd met zijwanden
Voordelen	Nieuw dakplaatconcept: complete benutting van de diepte bij de bekabeling en mogelijke integratie van een ventilatormodulaal Efficiënt frameconcept voor individuele opbouw Goed bereikbaar: eenvoudige montage en demontage van zijwanden en deuren voor een snelle toegang tot het interieur van de behuizing/kast Installatie van actieve en passieve netwerkcomponenten mogelijk dankzij geventileerde deuren Draairichting deur om te wisselen Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw

# Functies

Materiaal	Dak: plaatstaal, 1,5 mm Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 1,2 mm 19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizing met geventileerde deur aan de voorzijde en deur aan de achterzijde Kastframe met deuren en dakplaat Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E Dakplaat, gelast met waterval-concept voor kabelinvoer aan de zijkant met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid Twee 19"-profielen voor en achter Plaatstalen deur voor, geventileerd, 130°-scharnieren Plaatstalen deur achter, geventileerd, ééndelig, 130°-scharnieren IPPC-palet
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden	42 HE
Niveaustand (in de leveringstoestand)	645 mm
Uitvoering	met zijwanden
Design deuren	geventileerd
Belastbaarheid	5000 N
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	125 kg
Brutogewicht	135 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499

## Funcities

---

ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035

---

## Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK

---