

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.278

# Netwerkbehuizing TX CableNet

Staat: 06.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.278 - Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur

TX CableNet – nog ruimtebesparender door IT-racks zonder overgedimensioneerde breedte of diepte. Deze IT-netwerkbehuizing is daarom ook geschikt voor toepassing in kleinere IT-infrastructuren en optimaal voorbereid voor een individuele interieuropbouw.



## Funcities

Bestelnr.	TX 7888.278
Uitvoering	1e generatie met zichtdeur met zijwanden
Voordelen	Goed bereikbaar: eenvoudige montage en demontage van zijwanden en deuren voor een snelle toegang tot het interieur van de behuizing/kast TS- en VX-compatibele toebehoren Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal, 1,2 mm Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm 19"-profielen: plaatstaal, 2 mm Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating

# Funcities

General colour	RAL 7035
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter Kastframe met deuren en dakplaat Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren Sluiting voor en achter: Designhandgreep met veiligheidssluiting 3524 E Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E Dakplaat, eendelig, geschroefd, met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid Twee 19"-profielen voor en achter IPPC-palet 19"-profielen
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.200 mm Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden	24 HE
Hoogte-eenheden	24 HE
Niveaustand (in de leveringstoestand)	445 mm
Uitvoering	met zijwanden
Design doors	gesloten
Uitvoering deur achter	Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten
Uitvoering deur voorzijde	Zichtdeur, eendelig met éénlaags veiligheidsglas 3 mm Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
Belastbaarheid	5000 N
Belastbaarheid	5.000 N

# Funcities

---

Opmerking	Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd Borstelstrips voor het afdekken van de kabelinvoer zijn separaat leverbaar en kunnen gemakkelijk via ons toebehorenprogramma worden besteld.
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	80 kg
Brutogewicht	86,5 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	Netwerkbehuizing TX CableNet TX CableNet met zichtdeur, 600x1200x800 mm, 24 HE, met zijwanden, RAL 7035

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK