

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.500

## Netwerkbehuizing TE 8000

Staat: 21.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.500 - Netwerkbehuizing TE 8000

TE 8000 IT-rack met zichtdeur, voorbereid voor de individuele interieuropbouw.

## Functies

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bestelnr.       | TE 7888.500  |
| Uitvoering      | met zijwanden  |
| Voordelen       | Geen behuizingsframe<br>Optimale toegankelijkheid<br>Eenvoudige plaatsing door de demonteerbaarheid<br>Draairichting deur om te wisselen   |
| Materiaal       | Plaatstaal<br>Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm  |
| Oppervlak       | Montageframe: dompelgrondlak<br>Vlakke delen: poedercoating  |
| General colour  | RAL 7035   |
| Kleur           | RAL 7035   |
| Levering        | Zelfdragend 19"-montageframe, voor en achter, in diepte verstelbaar<br>Zichtdeur voor, incl. 130-scharnier, design-greep en veiligheidssluiting 3524 E<br>Plaatstalen deur achter, incl. 130°-scharnier, veiligheidssluiting 3524 E<br>Bodemframe met maximale uitsparing (voor het naar wens aanbrengen van moduleplaten)<br>Dakplaat, incl. verdekte uitsparing voor kabelinvoer en voor optionele ventilator<br>4 stelvoeten, M10 (meegeleverd)<br>4 afstandsbouten, 20 mm, voor het verhogen van de dakplaat (meegeleverd)<br>Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E |
| Afmetingen      | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 2.000 mm<br>Diepte: 600 mm  |
| Hoogte-eenheden | 42 HE  |

# Funcities

|  |  |
|--|--|
| Hoogte-eenheden                                  | 42 HE  |
| Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter | 30 mm / 30 mm /  |
| Niveaustand (in de leveringstoestand)            | 495 mm   |
| Belastbaarheid                                   | 4.000 N  |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529               | IP 20  |
| Basismateriaal                                   | Plaatstaal   |
| Leveringseenheid                                 | 1 st.  |
| Nettogewicht                                     | 82,5 kg  |
| Brutogewicht                                     | 83 kg  |
| Douanetariefnummer                               | 94032080   |
| ETIM 9   | EC002499   |
| ECLASS 8.0                                       | 27180207   |
| Product omschrijving                             | TE 8000 Netwerkbehuizing, 42 HE, 600x2000x600 mm BxHxD, RAL 7035, met zichtdeur en zijwanden |

# Goedkeuringen

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |
|--------------|-----------------------------|