


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.510

Netwerkbehuizing TE 8000

Staat: 31.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.510 - Netwerkbehuizing TE 8000

TE 8000 IT-rack met zichtdeur, voorbereid voor de individuele interieuropbouw.

Functies

Bestelnr.	TE 7888.510
Uitvoering	met zijwanden
Voordelen	Geen behuizingsframe Optimale toegankelijkheid Eenvoudige plaatsing door de demonteerbaarheid Draairichting deur om te wisselen
Materiaal	Plaatstaal Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Montageframe: dompelgrondlak Vlakke delen: poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	RAL 7035
Levering	Zelfdragend 19"-montageframe, voor en achter, in diepte verstelbaar Zichtdeur voor, incl. 130-scharnier, design-greep en veiligheidssluiting 3524 E Plaatstalen deur achter, incl. 130°-scharnier, veiligheidssluiting 3524 E Bodemframe met maximale uitsparing (voor het naar wens aanbrengen van moduleplaten) Dakplaat, incl. verdekte uitsparing voor kabelinvoer en voor optionele ventilator 4 stelvoeten, M10 (meegeleverd) 4 afstandsbouten, 20 mm, voor het verhogen van de dakplaat (meegeleverd) Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden	42 HE

Funcities

Hoogte-eenheden	42 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter	130 mm / 130 mm /
Niveaustand (in de leveringstoestand)	495 mm
Belastbaarheid	4.000 N
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 20
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	88,5 kg
Brutogewicht	96,5 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	TE 8000 Netwerkbehuizing, 42 HE, 600x2000x800 mm BxHxD, RAL 7035, met zichtdeur en zijwanden

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------