

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7888.610

Borstelkit

Staat: 05.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7888.610 - Borstelkit voor TE 8000

Uitsparingen voor kabelgeleiding op willekeurige plaatsen in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en bodemplaat kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.

Functies

Bestelnr.	DK 7888.610
Product omschrijving	Voor kabelinvoer via de dakplaat.
Voordelen	Voor het eenvoudig opsteken op uitsnederand
Materiaal	Kunststof dragers met borstelbezetting Borstelstrip: kunststof, UL 94-V0 Borstel: kunststof, UL 94-HB
Borstellengte	30 mm
Lengte	390 mm
Afmetingen	Breedte: 19 mm Lengte: 390 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TE 8000 Breedte: 600 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	0,198 kg
Brutogewicht	0,222 kg
Douanetariefnummer	96035000
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	TE 8000 Kabeldoorvoer borstelkit voor dakplaat 600 mm breed