


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7888.612

## Borstelkit

Staat: 21.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7888.612 - Borstelkit voor TE 8000

Uitsparingen voor kabelgeleiding op willekeurige plaatsen in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en bodemplaat kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.

## Functies

Bestelnr.	DK 7888.612
Product omschrijving	Voor kabelinvoer via de dakplaat.
Voordelen	Voor het eenvoudig opsteken op uitsnederand
Materiaal	Kunststof dragers met borstelbezetting Borstelstrip: kunststof, UL 94-V0 Borstel: kunststof, UL 94-HB
Borstellengte	30 mm
Lengte	590 mm
Afmetingen	Breedte: 19 mm Lengte: 590 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TE 8000 Breedte: 800 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	0,272 kg
Brutogewicht	0,318 kg
Douanetariefnummer	96035000
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	TE 8000 Kabeldoorvoer borstelkit voor dakplaat 800 mm breed