

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.626

# Netwerkbehuizing TX CableNet

Staat: 18.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.626 - Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur

TX CableNet – nog ruimtebesparender door IT-racks zonder overgedimensioneerde breedte of diepte. Deze IT-netwerkbehuizing is daarom ook geschikt voor toepassing in kleinere IT-infrastructuren en optimaal voorbereid voor een individuele interieuropbouw.



## Functies

Bestelnr.	TX 7888.626
Uitvoering	2e generatie met zichtdeur met zijwanden Met dakplaat
Product omschrijving	Optimale IT-rackoplossing voor plekken waar weinig ruimte beschikbaar is, lage plafondhoogten of moeilijk toegankelijke ruimten. Geen vermogensverliezen door ongebruikte hoogte-eenheden bij opbouwcomponenten met uitsluitend kleine elektrocomponenten.
Voordelen	Nieuw dakplaatconcept: geoptimaliseerde benutting van het totale behuizingsvolume bij de bekabeling van behuizingen, alsook optionele integratie van een ventilatormodulaal Efficiënt frameconcept voor individuele opbouw Zijwanden geschroefd voor snelle toegang 19"-profielen, in diepte verstelbaar Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw

# Funcities

Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal, 1,2 mm Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm 19"-profielen: plaatstaal, 2 mm Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter Kastframe met 19"-profielen, voor en achter Zijwanden Geschroefde dakplaat met verzonken kabelinvoer in dwarsrichting aan de achterzijde alsook verzonken uitsparing in het midden voor de eenvoudige integratie van een ventilatormoduul.
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm
Hoogte-eenheden	42 HE
Niveaustand (in de leveringstoestand)	345 mm
Uitvoering	met zijwanden
Uitvoering deur achter	Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten
Uitvoering deur voorzijde	Zichtdeur, eendelig met éénlaags veiligheidsglas 3 mm Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
Belastbaarheid	5000 N
Belastbaarheid (statisch)	500 kg
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 20

# Funcities

---

Opmerking	Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd Borstelstrips voor het afdekken van de kabelinvoer zijn separaat leverbaar en kunnen gemakkelijk via ons toebehorenprogramma worden besteld.
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	92 kg
Brutogewicht	102,5 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	TX CableNet, met zichtdeur, met dakplaat, zijwanden, 19"-profielen, BHD: 600x2000x600 mm, RAL 7035

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK