


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.808

Netwerkbehuizing TX CableNet

Staat: 25.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.808 - Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur

TX CableNet – nog ruimtebesparender door IT-racks zonder overgedimensioneerde breedte of diepte. Deze IT-netwerkbehuizing is daarom ook geschikt voor toepassing in kleinere IT-infrastructuren en optimaal voorbereid voor een individuele interieuropbouw.



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | TX 7888.808 |
| Uitvoering | 2e generatie Voorgemonteerd met zichtdeur met zijwanden Met dakplaat |
| Product omschrijving | Optimale IT-rackoplossing voor plekken waar weinig ruimte beschikbaar is, lage plafondhoogten of moeilijk toegankelijke ruimten. Geen vermogensverliezen door ongebruikte hoogte-eenheden bij opbouwcomponenten met uitsluitend kleine elektrocomponenten. |
| Voordelen | Nieuw dakplaatconcept: geoptimaliseerde benutting van het totale behuizingsvolume bij de bekabeling van behuizingen, alsook optionele integratie van een ventilatormodulaal Efficiënt frameconcept voor individuele opbouw Zijwanden geschroefd voor snelle toegang 19"-profielen, voor en achter, in diepte verstelbaar Sokkelsysteem VX, geventileerd, voor een eenvoudige kabelinvoer via het bodembereik of in een koppeling, voor extra ondersteuning van de klimatisering. Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw |

Functies

| | |
|---|---|
| Materiaal | Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal, 1,2 mm Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm 19"-profielen: plaatstaal, 2 mm Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating |
| General colour | RAL 7035 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter Kastframe met 19"-profielen, voor en achter Zijwanden Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen Borstelstrip 19"-combirail Kabelgeleidingsbeugels (los meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven M5, kooimoeren M5, geleidend (meegeleverd) Incl. bevestigingsmateriaal Geschroefde dakplaat met aan beide zijden verzonken kabelinvoer over de complete behuizingsdiepte alsook verzonken uitsparing in het midden voor de eenvoudige integratie van een ventilatormoduul. |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm Hoogte: 1.200 mm Diepte: 800 mm |
| Hoogte-eenheden | 24 HE |
| Niveauafstand (in de leveringstoestand) | 445 mm |
| Uitvoering | Voorgemonteerd met zijwanden |
| Uitvoering deur achter | Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten |
| Uitvoering deur voorzijde | Zichtdeur, eendelig met éénlaags veiligheidsglas 3 mm Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105° |
| Belastbaarheid | 5000 N |

Funcities

| | |
|------------------------------------|---|
| Belastbaarheid (statisch) | 500 kg |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 20 |
| Opmerking | Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd Borstelstrips voor het afdekken van de kabelinvoer zijn separaat leverbaar en kunnen gemakkelijk via ons toebehorenprogramma worden besteld. |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 94 kg |
| Brutogewicht | 104 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Product omschrijving | TX CableNet, met zichtdeur, met dakplaat, zijwanden, 19"-profielen, voorgesamonteerd, BHD: 800x1200x800 mm, RAL 7035 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|