



TE 7888.892 - Netwerkbehuizing TE 8000 geventileerd

Demonteerbaar IT-kastsysteem met in diepte verstelbaar 19"-montageframe.

Functies

Bestelnr.	TE 7888.892
Voordelen	Geen behuizingsframe Optimale toegankelijkheid Eenvoudige plaatsing door de demonteerbaarheid Draairichting deur om te wisselen
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Montageframe: dompelgrondlak Vlakke delen: poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	RAL 7035
Levering	Zelfdragend 19"-montageframe, voor en achter, in diepte verstelbaar Plaatstalen deur geventileerd (vrije luchtdoorlaat > 67 %), voor met designhandgreep, 130°-scharnier, veiligheidssluiting 3524 E Plaatstalen deur geventileerd (vrije luchtdoorlaat > 67 %), achter met 130°-scharnier, veiligheidssluiting 3524 E Bodemframe met maximale uitsparing (voor het naar wens aanbrengen van moduleplaten) Dakplaat, incl. verdekte uitsparing voor kabelinvoer en voor optionele ventilator 4 stelvoeten, M10 (meegeleverd) 4 afstandsbouten, 20 mm, voor het verhogen van de dakplaat (meegeleverd) Koppelset
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden	42 HE
Hoogte-eenheden	42 HE

Funcities

Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter	80 mm / 130 mm
Niveaustand (in de leveringstoestand)	745 mm
Belastbaarheid	7.000 N
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 20
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	78 kg
Brutogewicht	81 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	TE 8000 Serverrack, 42 HE, 600x1200x600 mm BxHxD, RAL 7035, met geperforeerde deuren, koppelset, zonder zijwanden

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit