


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.201

PDU internationaal, uitvoering metered

Staat: 20.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.201 - PDU internationaal, uitvoering metered

Compacte stroomverdeling met een energiemeting op basis van fase of voeding. Snel inzicht in de vermogensbehoefte van een compleet IT-rack. Verdeelvermogen tot 22 kW

Functies

Bestelnr.	DK 7955.201
Uitvoering	PDU, metered
Product omschrijving	Energiemeting per fase, d.w.z. vermogensbehoefte van een compleet IT-rack. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. De compacte constructie maakt een eenvoudig montage mogelijk - bij het TS IT-rack vereist de montage geen gereedschappen. Het OLED-display toont het energieverbruik. Een geïntegreerde webserver maakt een directe netwerkkoppeling met omvangrijk gebruikersbeheer mogelijk. Het redundant voeden van de webserver wordt gerealiseerd uit alle fasen en daarnaast via een aanwezig Power-over-Ethernet-netwerk (PoE). De PDU biedt uitgebreide monitoringfuncties. Een meetnauwkeurigheid van 1% garandeert een hoge betrouwbaarheid.
Materiaal	Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Afmetingen	Breedte: 44 mm Diepte: 62 mm Lengte: 710 mm
Aantal contactdozen en type	12 x C13
Contactdozen	12 x Contrastekker CEI C13
Nominale stroom (max.)	16 A
Voedingen	Aantal: 1 Fase per voeding: 1~
Lengte aansluitkabel	3 m
Aansluiting (elektrisch)	C20
Richtlijnen	EMC-richtlijn 2014/30/EU Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

Funcities

Normen	EN 60950-1
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...95 %
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Geschikt voor	Behuizingstype: TS IT: ≥ 1.200 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1.9
Brutogewicht	3
Douanetariefnummer	85366990
EAN	4028177685277
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604