


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7966.035

Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren

Staat: 21.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7966.035 - Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren

Inbouw naderhand boven in alle netwerkbehuizingen TS 8. Het achterste gedeelte blijft vrij voor kabelinvoer. 2 ventilatoren standaard. Uitbreiding naar max. 4/6 ventilatoren.

Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | DK 7966.035 |
| Product omschrijving | Voor het naderhand monteren in bestaande DK-TS toepassingen. De dakplaat wordt aan de voorzijde van de kast gemonteerd, het achterste gedeelte blijft vrij voor kabelinvoer. Een elastisch klemprofiel voor het optioneel afdichten van de achterzijde wordt meegeleverd. |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren incl. 2 ventilatoren en extra uitsparingen voor andere ventilatoren 1 thermostaat Elastisch klemprofiel Thermostaat en ventilatoren compleet bedraad met aansluitkabel (3,5 m) |
| Luchtverplaatsing per ventilator (vrijblazend) | 160/180 |
| Nominale spanning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Luchtverplaatsing van de ventilatoren (vrijblazend) | 1514 |
| Inbouwmogelijkheden | In een gesloten dakplaat, verhoogd met 20 of 50 mm afstandsbouten In een dakplaat voor kabelinvoer, verhoogd met 20 of 50 mm afstandsbouten In een geventileerde dakplaat voor kabelinvoer |
| Montage-instructie | Voor de zijdelingse compartimentering en een gerichte luchtgeleiding bij koppeling is het elastische klemprofiel 2573.000 nodig |

Funcities

| | |
|-----------------------------------|---|
| Opmerking | <p>Niet geschikt voor kraantransport</p> <p>In combinatie met een groot zwenkraam of een dakplaat voor kabelinvoer aan de achterzijde kan de dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren als volgt worden gekozen: Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren = kastdiepte - 200 mm</p> <p>Kan niet in combinatie met een 19"-montageframe worden toegepast</p> <p>De luchtdoorvoer kan met de ventilatoruitbreidingsset 7980.000 worden verhoogd.</p> <p>Het vermelde geluidsdrukkniveau heeft betrekking op de eerste ventilator</p> |
| Geluidsdrukkniveau per ventilator | 37 dB(A) |
| Geschikt voor | Breedte: 600 mm Diepte: 600 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 5 °C...55 °C |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 3,864 kg |
| Brutogewicht | 4,064 kg |
| Douanetariefnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Product omschrijving | DK Ventilatoreenheid inclusief thermostaat, voor behuizing 600x600 mm BxD, met 2 ventilatoren (max. 4), 230V |