



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.116 PDU basic

Staat: 04.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.116 - PDU basic

High-end stroomverdeling voor IT-racks: robuuste PDU met compacte basisstroomverdeling voor de IT-omgeving.



## Functies

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bestelnr.            | DK 7979.116   |
| Uitvoering           | PDU Basic   |
| Product omschrijving | Compacte basisstroomverdeling. Door de PDU basic kan elk IT-rack eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Afhankelijk van de PDU-uitvoering is een horizontale montage in het 19"-niveau of een verticale montage mogelijk (ook in de Zero-U-Space). |
| Voordelen            | Bij verticale montage kan de bevestiging in de Zero-U-Space van de Rittal VX IT-kast of het TS IT-rack zonder gereedschap plaatsvinden<br>Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (L1=roze, L2=zwart, L3=wit)<br>Inbouwset zonder gereedschap voor VX IT              |
| Materiaal            | Spuitsgietaluminium profiel, geëloxeerd<br>Steekplaatsen: kunststof   |
| Levering             | Connectorvergrendeling voor IEC C14, C20-connectoren<br>Incl. bevestigingsmateriaal   |
| Opties               | Overspanningsbeveiliging Type 3 met tijdens bedrijf verwisselbare afleiders, met statusbewaking, in PDU-behuizing te integreren<br>Andere kastkleuren mogelijk  |

# Functies

|  |   |
|--|---|
| Afmetingen                                 | Breedte: 44 mm<br>Diepte: 70 mm<br>Lengte: 1.295 mm   |
| Aantal contactdozen en type                | 24 x C13 / 4 x C19  |
| Nominale spanning                          | 230 V (AC)  |
| Nominale stroom (max.)                     | 32 A  |
| Nominaal vermogen                          | 7,4 kW  |
| Voedingen                                  | Aantal: 1<br>Fase per voeding: 1~   |
| Lengte aansluitkabel                       | 3 m   |
| Aansluiting (elektrisch)                   | CEE   |
| Richtlijnen                                | EMC-richtlijn 2014/30/EU<br>Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU   |
| Normen                                     | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21   |
| Bedrijfstemperatuurbereik                  | 5 °C...50 °C  |
| Luchtvochtigheid (niet condenserend)       | 10...95 %   |
| Opslagtemperatuurbereik                    | -20 °C...70 °C  |
| Aansluiting ingangskabel (type/<br>lengte) | 3 m   |
| Geschikt voor                              | Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 1.800 mm<br>Behuizingstype: VX IT 19"-profielen: ≥ 1.800 mm<br>Behuizingstype: TX CableNet: ≥ 1.800 mm |
| Leveringseenheid                           | 1 st.   |
| Nettogewicht                               | 4,2 kg  |
| Brutogewicht                               | 4,54 kg   |
| Douanetariefnummer                         | 85366990  |

# Functies

---

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| ETIM 9               | EC002762                          |
| ETIM 8               | EC002762                          |
| ECLASS 8.0           | 27142604                          |
| Product omschrijving | PDU basic 32A/1P CEE 24xC13+4xC19 |

---

# Goedkeuringen

---

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |
|--------------|-----------------------------|