


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.615 PDU local metered

Staat: 18.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.615 - PDU local metered

High-end stroomverdeling met lokale meting van de verbruiksgegevens – optimaal geschikt voor toepassing in moderne serverracks en colocation-computerruimten.

Functies

Bestelnr.	DK 7979.615
Uitvoering	Blauw
Product omschrijving	De PDU met lokale energiemeting is uitgerust met één display per fase – dus in totaal met twee displays – en maakt een betere fasebelasting mogelijk in de Colocation-datacenters.
Voordelen	Geïntegreerde meting van stroom (A); effectief vermogen (kW); spanning (V); frequentie (Hz); energie (kWh), fasehoek (°) Meetnauwkeurigheid van $\pm 2\%$
Technische gegevens	Fouttolerante PDU-voeding redundant via alle fasen Aansluitkabel, met connector, 3 m, H05VV-F3G4 mm ² Spanning V, stroom A, frequentie Hz LCD-display
Mogelijkheden	Meting per fase en voeding
Materiaal	Aluminium, gelakt, blauw, overeenkomstig RAL 5010 Afdekking: kunststof PA 6 GF30, zwart, overeenkomstig RAL 9005
Levering	PDU met lokale meting, 32 A, 1-fase, blauw 2 bevestigingsbeugels
Measurement functions, description	Meting per fase en voeding
Afmetingen	Breedte: 44 mm Diepte: 47 mm Lengte: 1.308 mm
Aantal contactdozen en type	24 x C13 / 6 x C19 IEC/EN/60320/C13 IEC/EN/60320/C19

Functies

Contactdozen	24 x C 13 6 x C 19 2-polig met Schuko, zwart
Nominale spanning	230 V, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom (max.)	32 A
Nominaal vermogen	7,4 kW
Voedingen	Aantal: 1 Fase per voeding: 1~
Lengte aansluitkabel	3 m
Aansluiting (elektrisch)	CEE
Richtlijnen	EMC-richtlijn 2014/30/EU Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	5...95 %
Opslagtemperatuurbereik	-5 °C...60 °C
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT kastframe: ≥ 1.800 mm Behuizingstype: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,5 kg
Brutogewicht	3,5 kg
Douanetariefnummer	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142606
Product omschrijving	PDU met lokale energiemeting, uitvoering blauw, 24 x C13, 6 x C19, 2-polig met Schuko, zwart, BHD: 44x1308x47 mm