

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 7980.000**

**Ventilatoruitbreidingsset**

Staat: 01.07.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 7980.000 - Ventilatoruitbreidingsset

Om naderhand verschillende ventilatoreenheden in te bouwen of voor uitbreiding van de dakplaat met uitsparing voor ventilatoren.

## Functies

Bestelnr.	SK 7980.000
Product omschrijving	Voor gebruik als afzonderlijke ventilator, voor het achteraf aanpassen van verschillende ventilatorunits en voor het voltooiën van de ventilatorplaat.
Levering	Ventilator Aansluitkabel (0,61 m) Incl. bevestigingsmateriaal
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)	Bij 50 Hz: 160 m <sup>3</sup> /h Bij 60 Hz: 180 m <sup>3</sup> /h
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 15 W Bij 60 Hz: 14 W
Afmetingen	Breedte: 119 mm Hoogte: 119 mm Diepte: 38 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C...55 °C
Geluidsniveau	Bij 50 Hz: 37 dB(A) Bij 60 Hz: 37 dB(A)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,6 kg
Brutogewicht	0,671 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Funcities

---

Product omschrijving

DK Ventilatoruitbreidingsset, luchtverplaatsing 160/180m<sup>3</sup>/h, 230V  
50/60 Hz, 119x119x38 mm BxHxD, RAL 7035