


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 7990.000**

**Ventilatoruitbreidingsset**

Staat: 25.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 7990.000 - Ventilatoruitbreidingsset voor VX IT, TS IT

Ventilatoruitbreidingsset met geïntegreerde toerentalregeling om naderhand in de ventilatormodulen 5503.010, 5503.020 en 5503.025 te installeren.

## Functies

Bestelnr.	SK 7990.000
Uitvoering	Zonder dakplaat
Product omschrijving	Ventilatoruitbreidingsset met geïntegreerde toerentalregeling voor installatie in de ventilatormodulen 5503.xxx.
Voordelen	Direct aansluitbare totaaloplossing Energie-efficiënte toerentalregeling met vooringestelde karakteristiek Internationale toelatingen en ondersteuning van meerdere spanningen voor een wereldwijde toepassing
Materiaal	Kunststof
Kleur	RAL 9005
Levering	Ventilator Ventilatioerooster Incl. bevestigingsmateriaal Installatie- en korte bedieningshandleiding
Luchtverplaatsing (in bedrijf)	150 m <sup>3</sup> /h
Nominale spanning	24 V (DC)
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,32 A Bij 60 Hz: 0,32 A
Afmetingen	Breedte: 119 mm Hoogte: 25 mm Diepte: 119 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 20
Toerental	100 %

# Functies

---

Opmerking	Verlaging van de aangegeven luchtverplaatsing naar 150 m <sup>3</sup> /h bij 25 Pa tegendruk
Geluidsniveau (in bedrijf)	44 dB(A)
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...55 °C
Nominaal vermogen	7,7 W
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,3 kg
Brutogewicht	0,308 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Ventilatoruitbreidingsset, toerentalgeregeld, 192 m <sup>3</sup> /h vrijblazend, voor ventilatormodulen, BHD:119x25x119 mm, RAL 9005

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------