


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7993.126

## Aanbouwkasten VX25

Staat: 16.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7993.126 - Aanbouwkasten VX25 Bedrijfsnorm BMW AG

Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. VX25-kast met 200 mm hoge sokkel, voor Technologie Montage TMO.

## Functies

Bestelnr.	VX 7993.126
Product omschrijving	Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. VX25-kast met 200 mm hoge sokkel, voor Technologie Montage TMO.
Materiaal	Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dak: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Deur(en) met gemonteerde 180°-scharnieren 8618.330 Deur(en) met gemonteerde comforthandgreep voor enkele profielcilinders 8618.250 incl. gemonteerde adapterset voor dubbelbaardbinnenwerk 7993.200 Sokkelhoogte: 200 mm, bestaande uit hoekstukken en sokkelementen voor en achter 8660.02X, hoogte van de sokkelplinten aan de voorzijde 2 x 100 mm en aan de achterzijde 1 x 200 mm Met verzinkte montageplaat, montage in achterste positie in de laatste rasterboring Boven aan de voorzijde met LED-systeemverlichting 2500.220, 24 V, met voeding 2500.410 en met gemonteerd deurschakelaar 2500.460

# Funcities

---

Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm
Hoogte incl. sokkel	2.200 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	499 mm x 1.896 mm
Aantal deuren	1
Leveringseenheid	1 st.
Douanetariefnummer	94032080

---