


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.147 Wandkast AX

Staat: 24.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.147 - Wandkast AX Bedrijfsstandaard Volvo Cars

Gemodificeerd als bedieningsbehuizing, afmetingen 760 x 760 x 300 mm met geïntegreerde toetsenbordschuiflade.

Functies

Bestelnr.	AX 7993.147
Product omschrijving	Wand-/vloerkast op basis AX 1073.000. Stabiele plaatstalen constructie bestaande uit behuizing uit één stuk, omgezet en gelast, met rondom lopende veiligheidsrand bij de deuropening, achterwand met boringen voor wandbevestigingsbeugels. Behuizingsbodem met plaatstalen wartelplaat. Deur met ingeschuimde PU-afdichting, aan beide zijden verticale deurprofielen, met aansluitmogelijkheden voor aardlitzen, geschroefde scharnieren. Montageplaat: met slobgat voor aarding, met opgedrukt raster, bevestigd met aangelaste ringmoeren.
Materiaal	Plaatstaal Zichtvenster: Éénlaags veiligheidsglas, 3,0 mm
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Het bovenste deel van de deur is uitgerust met een zichtvenster voorzien van éénlaags veiligheidsglas (ESG), dikte 3 mm, het zichtbare oppervlak is 543 x 345 mm groot Achter het zichtvenster is met behulp van een U-vormige montagebeugel een VESA-opname aangebracht (voor een door de klant te monteren TFT-monitor, overeenkomstig de tekening X198471) Onder het zichtvenster zijn 10 boringen Ø 22.5 mm aangebracht Onder de boringen is een toetsenbordschuiflade met geïntegreerde mousepad gemonteerd Het mousepad-tableau is voorzien van een 8 mm dikke kunststof plaat met de afmetingen (BxH) 260 x 206 mm

Functies

Afmetingen	Breedte: 760 mm Hoogte: 760 mm Diepte: 300 mm
Leveringseenheid	1 st.
Brutogewicht	41.5
EAN	4028177962552