


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.165

Aanbouwkasten VX25

Staat: 31.07.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.165 - Aanbouwkasten VX25 Bedrijfsnorm BMW AG

Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. CE-voedingskast met 200 mm hoge sokkel, voor Technologie Carrosseriebouw TKB.

Functies

Bestelnr.	VX 7993.165
Product omschrijving	Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. CE-voedingskast met 200 mm hoge sokkel, voor Technologie Carrosseriebouw TKB.
Materiaal	Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dak: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur	Kast: RAL 7035 Sokkel: RAL 9005

Funcities

Levering	In de rechterdeur met gemonteerde comforthandgreep en adapterset met dubbelbaardbinnenwerk Rechts en links gemonteerde zijwanden 200 mm hoge sokkel overeenkomstig 8660.02X, bestaande uit vier hoekstukken, twee boven elkaar gemonteerde plinten met een hoogte van 100 mm aan de voorzijde en plinten met een hoogte van 200 mm aan de rechter-, linker- en achterzijde Boven aan de voorzijde met LED-systeemverlichting 2500.220, 24 V, met voeding 2500.410 en met gemonteerd deurschakelaar 2500.460 De deuren zijn aan de bovenzijde via vlakke aardlitzen 2412.316 met het frame verbonden zonder montageplaat Dubbele vleugeldeuren met gemonteerde 180°-scharnieren In de rechterdeur op 220 mm vanaf de onderzijde met gemonteerde tekeninghouder en op 950 mm vanaf de onderzijde met twee gemonteerde schemalessenaars zonder bodemplaten In het linkerdeel van de sokkel ia aan de linkerzijde een kabelbevestigingsrail in de diepte gemonteerd, montagepunten: het 1e en 3e Frameboring aan de linkerzijde
Afmetingen	Breedte: 1.200 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm
Hoogte incl. sokkel	2.200 mm
Aantal deuren	2
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	173.273
Brutogewicht	180.313
EAN	4028177960107