


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.175 Wandkast AX

Staat: 12.08.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.175 - Wandkast AX Bedrijfsnorm BMW AG

Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. Onderkast als 24 V- resp. 400 V-verdeler, afmetingen 800 x 900 x 400 mm, extra 200 mm sokkel, voor Technologie Carrosseriebouw TKB.

Functies

Bestelnr.	AX 7993.175
Product omschrijving	Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. Onderkast als 24 V- resp. 400 V-verdeler, afmetingen 800 x 900 x 400 mm, extra 200 mm sokkel, voor Technologie Carrosseriebouw TKB.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Kast: RAL 7035 Sokkel: RAL 9005

Functies

Levering	Dak aan de achterzijde voorzien van vier bevestigingsboringen voor draagarmsysteem, afgedekt met afsluitdoppen, aan de binnenzijde voorzien van verstevigingsplaat en vier klinkmoeren M6 onder het gatenpatroon van de dakplaat Deur met gemonteerde comforthandgreep 2435.100 incl. dubbelbaardbinnenwerk 2466.000 Bodem met uitsparing voor kabelinvoer, afgedekt met een gedeelde bodemplaat voorzien van borstelstrips 200 mm hoge sokkel 2820.082, bestaande uit vier hoekstukken, twee boven elkaar gemonteerde plinten met een hoogte van 100 mm aan de voorzijde en een plint met een hoogte van 200 mm aan de achterzijde rechts en links is steeds een 200 mm hoge sokkelplint 2820.420 gemonteerd De deur is via een vlakke aardlitze 2412.316 met het onderste aardingspunt van de kast verbonden De dakversteviging is via een vlakke aardlitze 2412.316 met het bovenste aardingspunt van de kast verbonden een vlakke aardlitze 2412.316 gemonteerd aan het aardingspunt, deze moet door de klant nog met het gemonteerde Lütze-montageframe worden verbonden zonder montageplaat Systeemverlichting LED 2500.220 (los meegeleverd) Aansluitkabel voor voeding van de systeemverlichting LED 2500.410 (los meegeleverd) Deurschakelaar 2500.460 (los meegeleverd) Montagebeugel 4597.000 voor montage van de deurschakelaar (los meegeleverd)
Toepassingsgebieden	24 V-verdeler
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 900 mm Diepte: 400 mm
Hoogte incl. sokkel	1.100 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	50
Brutogewicht	52.8
Douanetariefnummer	94032080

Functies

EAN

4028177960114