


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 7993.188

Busbehuizingen KX

Staat: 16.05.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 7993.188 - Busbehuizingen KX overeenkomstig specificatie

Moduulkasten, met scharnierende deur, incl. ruit en dubbelbaardsluiting. Toepassing overeenkomstig projectspecifieke materiaalvrijgavelijsten voor de betreffende merken.

Functies

Bestelnr.	KX 7993.188
Product omschrijving	Busbehuizingen op basis KX. Stabiele plaatstalen constructie, behuizing uit één stuk omgezet en gelast, met rondom lopende veiligheidsrand bij de dekselopening, achterwand met boringen voor wandbevestigingsbeugels, deksel aan de onderzijde scharnierend, met ruit, met rondom ingeschuimde PU-afdichting, met aansluitmogelijkheden voor aardlitzen in de behuizing en via U-profiel aan het deksel.
Technische gegevens	De openingshoek van het deksel wordt door een zwarte arretering, lengte 425 mm, tot ca. 90° begrensd
Materiaal	Kast: plaatstaal Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
Oppervlak	Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035

Funcities

Levering	Deksel met uitsparing en aan de binnenzijde van het zichtvenster geplakte ruit, aan de bovenzijde met twee gemonteerde knevelsluitingen met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk, aan de onderzijde scharnierend Kastbodem zonder wartelplaat, met drie naast elkaar aangebrachte uitsparingen (BxD) 112,0 x 36,0 mm, elk met 4 bevestigingsboringen Ø 5,5 mm aan de achterzijde, kastrand aan de achterzijde tot achterraand van de uitsparing 35,0 mm, linker kastrand tot linkerrand van de uitsparing 80,0 mm, rechter kastrand tot rechterraand van de uitsparing 108,0 mm, de middelste uitsparing gecentreerd tussen de andere twee Ø met twee boringen Ø 20,5 mm, hartafstand boringen tot rechter kastrand 30,0 mm, hartafstand boringen tot achterste kastrand 50,0 en 80,0 mm Montageplaat Montagerails TH 35 x 7,5 mm, op montageplaat gemonteerd, en kabelgoten Arretering, zwart, lengte 549 mm (los meegeleverd) Transparante folie, zelfklevend, DIN A4 (los meegeleverd)
Protection category NEMA	NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 65
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 300 mm Diepte: 155 mm
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 687,5 mm Zichtvensterhoogte: 190,5 mm
Number hinges	3
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	12.82
Brutogewicht	12.82
Douanetariefnummer	84879090
EAN	4028177972469