

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.806

Aanbouwkasten VX25

Staat: 10.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.806 - Aanbouwkasten VX25 overeenkomstig specificatie

Bedrijfskast, incl. 200 mm sokkel, zonder montageplaat, voor de inbouw van een bedradingssysteem. Toepassing overeenkomstig projectspecifieke materiaalvrijgavelijsten voor de betreffende merken.

Functies

Bestelnr.	VX 7993.806
Product omschrijving	Symmetrische, stabiele profielrameconstructie, bestaande uit gewalst kokerprofiel met boringen in het 25 mm DIN-raster, rondom lopend op alle profielniveaus, horizontaal en verticaal. Profielen met twee montageniveaus voor een ruimtebesparende interieuropbouw, identieke chassis voor montage aan de verticale en horizontale kastprofielen, montageniveaus vanaf de buitenzijde toegankelijk. Stabiele bevestiging aan de bodem door geïntegreerde bodemversteving. Eenvoudige en stabiele aanbouwmogelijkheden aan alle zijden met minder onderdelen. Bodemplaat 3-voudig gedeeld, uitneembaar en vervangbaar, gemonteerd. Bevestiging van de bodemplaten met automatische potentiaalvereffening. Deuren met ingeschuimde afdichting en espagnoetsluiting.
Materiaal	Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dak: plaatstaal, 1,5 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm Sokkelementen: plaatstaal
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating Bodemplaten: verzinkt
Kleur	Kastframe, dak, achterwand, deur(en): RAL 7035 Sokkel: RAL 9005

Functies

Levering	Kastframe Deur(en) Dakplaat Achterwand Sluiting: 3 mm dubbelbaard zonder montageplaat Sokkel, 200 mm hoog, bestaande uit: 4 sokkelhoekstukken van plaatstaal, voor en achter met gesloten plint 8660.02X, aan de zijkant met gesloten printen 8660.043 Potentiaalvereffening voor dak, zijwanden en bodemplaten automatisch bij de montage door contactelementen Deur(en) aan de bovenzijde met vlakke EMC-aardlitzen 2412.316 aan het kastframe geaard met insteekmoeren Comforthandgreep 8618.240 met geïntegreerd E1- binnenwerk (los meegeleverd), levering zonder sleutel 2 bodembevestigingsplaten 8660.100 (los meegeleverd) Systeemverlichting LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, zonder contactdoos, boven aan de voorzijde gemonteerd Plaatstalen deur, éénzijdig gesloten, draairichting deur rechts, 180°-scharnieren Bodemplaten verzinkt, driedelig, met uitsparing voor kabelinvoer en aangebrachte borstelstrip
Aantal deuren	1
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 05
Opmerking	Conform werkovereenkomst BV 1.09 § 1.1.2 moeten alle aan de machines gemonteerde sloten in principe zonder sleutel worden geleverd. Leveranciers kunnen de benodigde cilindersleutels voor eigen gebruik afzonderlijk bestellen met bestelnummer 2532.002.
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm
Hoogte incl. sokkel	2.200 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	83,5 kg
Brutogewicht	90,4 kg

Functies

Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
