

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7993.916

## Aanbouwkasten VX25

Staat: 10.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7993.916 - Aanbouwkasten VX25 Mercedes-Benz

## Integra norm

Daimler Integra-kast met deur aan de achterzijde of met steekbare achterwand, zonder montageplaat, voor de inbouw van een bedradingssysteem.

## Functies

Bestelnr.	VX 7993.916
Uitvoering	Met deur achter
Product omschrijving	Symmetrische, stabiele profielrameconstructie, bestaande uit gewalst kokerprofiel met boringen in het 25 mm DIN-raster, rondom lopend op alle profielniveaus, horizontaal en verticaal. Profielen met twee montageniveaus voor een ruimtebesparende interieuropbouw, identieke chassis voor montage aan de verticale en horizontale kastprofielen, montageniveaus vanaf de buitenzijde toegankelijk, stabiele bevestiging aan de bodem door geïntegreerde bodemversteving. Eenvoudige en stabiele aanbouwmogelijkheden aan alle zijden met minder onderdelen. Gedeelde bodemplaat, uitneembaar en vervangbaar, gemonteerd. Deuren met ingeschuimde afdichting en espagnoetsluiting, aan de onderzijde met een vrije ruimte van 25 mm.
Materiaal	Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dak: plaatstaal, 1,5 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating Bodemplaten: verzinkt Deurprofiel, verzinkt
Kleur	RAL 7035

# Funcities

---

Levering	Kastframe Deur(en) Dakplaat met vier hijsogen 2568.000 geschroefd Bodemplaten zonder montageplaat Frontdeur met vierkant deurverstevigingsprofiel, met gemonteerde 180°-scharnieren 8618.330 en gemonteerd dubbelbaardbinnenwerk 8618.306 Deur achter met vierkant deurverstevigingsprofiel, met gemonteerde 130°-scharnieren en gemonteerd dubbelbaardbinnenwerk 8618.306 Potentiaalvereffening voor dak, zijwanden en bodemplaten automatisch bij de montage door contactelementen
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 500 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Aantal deuren	1
Leveringseenheid	1 st.
Douanetariefnummer	94032080