


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.918

Aanbouwkasten VX25

Staat: 16.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.918 - Aanbouwkasten VX25 Mercedes-Benz

Integra norm

Daimler Integra-kast met deur aan de achterzijde of met steekbare achterwand, zonder montageplaat, voor de inbouw van een bedradingssysteem.

Functies

Bestelnr.	VX 7993.918
Uitvoering	Met achterwand
Product omschrijving	Symmetrische, stabiele profielrameconstructie, bestaande uit gewalst kokerprofiel met boringen in het 25 mm DIN-raster, rondom lopend op alle profielniveaus, horizontaal en verticaal. Profielen met twee montageniveaus voor een ruimtebesparende interieuropbouw, identieke chassis voor montage aan de verticale en horizontale kastprofielen, montageniveaus vanaf de buitenzijde toegankelijk, stabiele bevestiging aan de bodem door geïntegreerde bodemversteving. Eenvoudige en stabiele aanbouwmogelijkheden aan alle zijden met minder onderdelen. Gedeelde bodemplaat, uitneembaar en vervangbaar, gemonteerd. Deuren met ingeschuimde afdichting en espagnoetsluiting, aan de onderzijde met een vrije ruimte van 25 mm.
Materiaal	Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dak: plaatstaal, 1,5 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating Bodemplaten: verzinkt Deurprofiel, verzinkt
Kleur	RAL 7035

Functies

Levering	Kastframe Deur(en) Dakplaat met vier hijsogen 2568.000 geschroefd Bodemplaten zonder montageplaat Frontdeur met vierkant deurverstevigingsprofiel, met gemonteerde 180°-scharnieren 8618.330 en gemonteerd dubbelbaardbinnenwerk 8618.306 Steekbare achterwand incl. potentiaalvereffening, vergrendeld met 6 knevelsluitingen (3 links, 3 rechts) incl. verzinkte knevelplaat en dubbelbaardbinnenwerk Hoekprofiel, verzinkt, contacterend aan het verticale profiel vastgeschroefd, als contradeel van de knevelsluiting 2 insteekprofielen links en rechts aan het onderste horizontale profiel vastgeschroefd Contactbeugel vastgeschroefd aan de onderzijde van het horizontale profiel Per achterwand een aardlitze met een lengte van 400 mm, 4 mm ² , één uiteinde met kabelschoen, het andere uiteinde met oog (los meegeleverd) Potentiaalvereffening voor dak, zijwanden en bodemplaten automatisch bij de montage door contactelementen Potentiaalvereffening van de steekbare achterwanden door geforceerde contactering
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 500 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 55
Aantal deuren	1
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	69.8
Brutogewicht	71.2