

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8100.780 Stelvoeten

Staat: 03.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8100.780 - Stelvoeten voor VX, TS, VX SE in roestvaststaal

Voor directe montage aan het hoekstuk van het kastprofiel. Ook geschikt voor montage aan het sokkelsysteem VX. Bij montage aan het sokkelsysteem VX is de sokkeladapter vereist.

## Functies

Bestelnr.	VX 8100.780
Product omschrijving	
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Opmerking	Bij montage op de VX sokkel is de sokkeladapter vereist
Max. belastbaarheid (statisch) per component	3.000 N
Afmetingen	Schroefdraad: M12
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE PC Sokkelsysteem VX
Instelbereik	30 - 110 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,8 kg
Brutogewicht	0,862 kg
Douanetariefnummer	73181900
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Product omschrijving	VX Stelvoeten, M12 schroefdraad, verstelbaarheid 18-43 mm, belastbaarheid=3000 N per stelvoet