


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8176.235

## Zijwand, schroefbaar, plaatstaal

Staat: 20.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8176.235 - Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor TS, TS IT

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal, voor TS.

## Functies

Bestelnr.	TS 8176.235
Voordelen	Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met contactelement Eenvoudige bevestiging door ophanghulp Aardbouten met contactvlakken
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	De houders voor de plaatdelen zijn naar keuze in of buiten de kast te monteren Montage-oppervlak: buitenafmetingen – 100 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS TS IT Hoogte: 1.200 mm Diepte: 1.000 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	28,2 kg
Brutogewicht	29,4 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002524

# Funcities

---

ECLASS 8.0

27182101

---

Product omschrijving

TS Schroefbare zijwanden, 1200x1000 mm HxD, plaatstaal, RAL  
7035