

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8184.235

Zijwand, schroefbaar, plaatstaal

Staat: 10.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8184.235 - Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor TS, TS IT

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal, voor TS.

Functies

Bestelnr.	TS 8184.235
Voordelen	Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met contactelement Eenvoudige bevestiging door ophanghulp Aardbouts met contactvlakken
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	De houders voor de plaatdelen zijn naar keuze in of buiten de kast te monteren Montage-oppervlak: buitenafmetingen – 100 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS TS IT Hoogte: 1.800 mm Diepte: 400 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	16,6 kg
Brutogewicht	17,8 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002524

Funcities

ECLASS 8.0	27182101
Product omschrijving	TS Schroefbare zijwanden, 1800x400 mm HxD, plaatstaal, RAL 7035

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit UK
--------------	--------------------------------
