

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8430.000

Aanbouwkasten VX25

Staat: 03.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8430.000 - Aanbouwkasten VX25 Elektronicaakast

Ideaal voor 19"-bouwgroepen en 19"-inschuifeenheden: met 19"-adapterprofielen aan de voorzijde, frontraam, deur achter, dakplaat en gedeelde bodemplaten



Functies

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | VX 8430.000 |
| Materiaal | Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dak: plaatstaal, 1,5 mm Frontraam: spuitgietaluminium profielen met spuitgiet hoekstukken Deur achter: plaatstaal, 2,0 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Adapterprofielen 19": plaatstaal, 2 mm |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak Dak en deur achter: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Frontraam: poedercoating Bodemplaten: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Kastframe Frontraam (rechts scharnierend, links met magneetsloten) Deur achter (draairichting rechts, naar links om te wisselen) Dakplaat Bodemplaten Adapterprofielen 19", voorzijde |

Funcities

| | |
|-------------------------------|---|
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm |
| Inbouwhoogte voor componenten | 42 HE |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 64,4 kg |
| Brutogewicht | 67,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 167 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | VX-elektronicakast, BHD: 600 x 2000 x 600 mm, plaatstaal, met scharnierend frontraam, met adapterprofielen 19", één deur aan de achterzijde |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|-----------|
| Certificaten | Oppervlak |
|--------------|-----------|