Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8451.000

Aanbouwkasten VX25, roestvaststaal

Staat: 21.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

VX 8451.000 - Aanbouwkasten VX25, roestvaststaal Basiskast

De standaard in de kastenbouw uitgevoerd in hoogwaardig roestvaststaal 1.4301 (AISI 304): kastframe met twee frontdeuren, achterwand, montageplaat, dakplaat, gedeelde bodemplaten. Perfect geschikt voor een efficiënte kastopbouw.





Functies

Bestelnr.	VX 8451.000
Materiaal	Kastframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Dak: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Bodemplaten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Kastframe en bodemplaat: blank Deur, dak, en achterwand: aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400 Montageplaat: verzinkt

© Rittal 2026

Functies

Levering	Kastframe Deur(en) Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Dakplaat Bodemplaten Achterwand Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard 2 montagerails 18 x 39 mm
Afmetingen	Breedte: 1.200 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	1.099 mm x 1.896 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 55
Beschermklasse NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 12
IK-code	IK10
Aantal deuren	2
Opmerking	Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven 2486.400.
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	175,25 kg
Brutogewicht	191 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	560,72
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Functies

Product omschrijving	VX-aanbouwkasten, BHD: 1200 x 2000 x 600 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat, twee deuren aan de voorzijde

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK PCF-declaration